

Duplexný, kabinetový zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGDK

Plne automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Fleck 9100 SXT duplex. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- kompaktné zariadenie s aretáciou viečka plnenie kabinet. zásobníku
- prepojenie medzi filtermi plastovým potrubím - v cene
- primiešavanie na riadiacom ventile je možné
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / kabinetu	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	plastové potrubie
nápojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C
výška / šírka / hĺbka	540 / 560 / 450 mm	výška nap. vody / odp.	400 / 535 mm

WGDK 9100 SXT, Fleck SXT - objemové riadenie, 1"

kapacita m ³ x °dH	20
prevedenie riadiacej j.	elektronické SXT
spôsob riadenia reg.	objemové riadenie – duplex
objem katexu na: 1 filter / 2 filtre, l	5/10
prietok max., m ³ / hod	0,5
plavákový ventil	nie
obj.č.	WGDK-9100-20

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj.č.

plavákový ventil mini plast 3/8"	SV-2
----------------------------------	------

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj.č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K20 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20017
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrečko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok

inštalačná schéma

strana 22

